

Garant**Bussola poligonale, 1/2 pollice, Apertura: 14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	642129 14
GTIN	4062406061548
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Le **aperture a tolleranze ridotte** non danneggiano le teste di viti e i dadi. **A parete sottile** per lavori anche nei punti più stretti. Poligono (doppio esagono) con profilo **HT-Drive** che non danneggia viti e dadi.

Norma:**DIN 3124****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Bussole con bocca poligonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 642132; HOLEX: n. art. 642122).

Descrizione tecnica

Apertura	14 mm
Ø Lato uscita	20,4 mm
Lunghezza	38 mm

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Norma	DIN 3124
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Bussola