

Garant**Bussola esagonale da 1/2 pollice, Apertura: 22mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 642229 22 |
| GTIN | 4062406061852 |
| Classe articolo | 61A |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Le **aperture a tolleranze ridotte** non danneggiano le teste delle viti e i dadi. **A parete sottile** per lavori anche nei punti più stretti. Esagono con profilo **HT-Drive** che non danneggia viti e dadi.

Norma:**DIN 3124****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Bussole con bocca esagonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 642232; HOLEX: n. art. 642222).

Descrizione tecnica

| | |
|---------------|---------|
| Ø Lato uscita | 29,9 mm |
| Lunghezza | 41 mm |
| Apertura | 22 mm |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici |
| Norma | DIN 3124 |
| Profilo di manovra | chiave a bussola esagonale |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | cromato |
| Tipo di prodotto | Bussola |