

**Garant****Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice, Apertura: 17mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	642529 17
GTIN	4062406061999
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Le **aperture a tolleranze ridotte** non danneggiano le teste delle viti e i dadi. **A parete sottile** per lavori anche nei punti più stretti. Poligono (doppio esagono) con profilo **HT-Drive** che non danneggia viti e dadi.

**Norma:****DIN 3124-L****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

**Nota:**

Bussole con bocca poligonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 642532; HOLEX: n. art. 642522).

**Descrizione tecnica**

Apertura	17 mm
Lunghezza	77 mm
Ø Lato uscita	24,1 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Norma	ASME B 107.5M

Norma	DIN EN 3710
Norma	DIN 3124
Norma	DIN EN 3709
Norma	ISO 2725-1
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Con profilo AS-drive	sì
Tipo di prodotto	Bussola