

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 20×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/5A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931005 800/5A
GTIN	4062406062392
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 24×28G, completo di cassetti 20×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 100, 100, 125, 300

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Cassetti profondità utile in G	24

Profondità utile cassette	600 mm
Numero di porte	0
Larghezza	600 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×24
Profondità	700 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	300 mm
Altezza	800 mm
Cassette larghezza utile in G	20
Numero dei cassette	5
Altezza utile	700 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Altezza utile per cassette	700 mm
Peso	95 kg
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931043 100
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931043 125
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931043 75
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931043 300
Corpo per cassette Altezza 800 mm	931035 800