

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1500/9**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931105 1500/9
GTIN	4062406062682
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 100, 100, 100, 150, 150, 150, 150, 200, 300

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Altezza utile	1400 mm
Cassetti larghezza utile in G	26

Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
ComfortClose	no
Numero di porte	0
Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Profondità	700 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	200 mm
Altezza fronte cassetti	300 mm
Profondità utile cassetti	600 mm
Larghezza utile cassetti	650 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Altezza utile per cassetti	1400 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	750 mm
Numero dei cassetti	9
Altezza	1500 mm
Peso	205 kg
Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %

Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931163 300
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931163 200
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931163 150
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931163 100
Corpo per cassette Altezza 1500 mm	931155 1500