

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
40/19mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	35 mm
Dimensione codolo	40 mm
Lunghezza della testina L ₁	48 mm
Leva	259015 1
Misura inserto	19 mm
Set di molle	259044 1
Inserto adatto	SN.. 1906..
Lunghezza complessiva L	250 mm
Codice ISO portautensile	PSBNR/L 4040S19
Sottoplacchetta	259031 16
Set spine elastiche	259047 1
Vite per leva	259018 1
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa