

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1500/9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931115 1500/9
GTIN	4062406062989
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, complete di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). La protezione per ogni singolo cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto a partire da altezza **75 mm con 200 kg** di portata.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 100, 100, 100, 150, 150, 150, 150, 200, 300

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

Cassetti larghezza utile in G	26
-------------------------------	----

ComfortClose	no
Profondità	700 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Altezza utile	1400 mm
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Altezza	1500 mm
Profondità utile cassetti	600 mm
Altezza utile per cassetti	1400 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	200 mm
Altezza fronte cassetti	300 mm
Larghezza	750 mm
Numero dei cassetti	9
Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza utile cassetti	650 mm
Numero di porte	0
Peso	205 kg
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

## Accessori

Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931165 300
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931165 100
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931165 150
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931165 200
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpo per cassette Altezza 1500 mm	931155 1500