

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
40/19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251113 40/19
GTIN	4062406063184
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set spine elastiche	259047 1
Ampiezza funzionale L ₄	50 mm
Codice ISO portautensile	PSSNR/L 4040S19
Inserto adatto	SN.. 1906..
Lunghezza della testina L ₁	45 mm
Misura inserto	19 mm
Sottopiacchetta	259031 16
Vite per leva	259018 1
Set di molle	259044 1
Dimensione codolo	40 mm
Leva	259015 1
Lunghezza complessiva L	250 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa