

bimos

**Sedia girevole da lavoro, legno con elemento scorrevole e anello poggiapiedi****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965332
GTIN	4016849295428
Classe articolo	96B

**Descrizione****Esecuzione:**

Sedile e schienale in faggio multiplex incollato, verniciato naturale, lavabile e resistente.

Seduta (larghezza×profondità): 430×400 mm. Altezza schienale: 340 mm.

**Norma:****DIN 68877**

Portata sedia: 120 kg

Campo di regolazione altezza: 570 - 840 mm

Largh. seduta: 430 mm

Prof. seduta: 400 mm

Altezza schienale: 340 mm

**Descrizione tecnica**

Materiale basamento a stella	Acciaio
Altezza schienale	340 mm
Materiale seduta	Faggio multiplex

Largh. seduta	430 mm
Ø basamento a stella	680 mm
Prof. seduta	400 mm
Esecuzione basamento a stella	Elemento scorrevole con anello poggipiedi
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Norma	DIN 68877
Regolazione inclinazione della seduta	no
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Possibilità di adattamento coppia braccioli	no
Serie	Base-Tec
Esecuzione	altezza della seduta elevata
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	570 - 840 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole

## Accessori

Piedini (1 set = 5 pezzi)	963188
---------------------------	--------