

bimos

Sgabello da banco, espanso PU con rotelle



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	965420
GTIN	4016849432878
Classe articolo	96B

Descrizione

Esecuzione:

Basamento a stella con 5 punti d'appoggio (Ø 600 mm) in alluminio. Regolazione continua dell'altezza mediante **molla a gas**. Seduta in espanso PU SoftTouch con profilo ondulato.

Morbida seduta con arresto; il profilo ondulato consente una migliore circolazione dell'aria (comfort climatico). **Sostegno dorsale ergonomico** (altezza 190 mm) per una corretta posizione di seduta. Espanso PU morbido, comodo e lavabile.

Uso:

Combinazione ideale per posizione eretta e seduta. Adatto per postazioni di lavoro in piedi, da seduti o una combinazione di entrambe.

Sgabello da lavoro, versione con rotelle per pavimenti duri.

Norma:

DIN 68877

Descrizione tecnica

Larghezza seduta	340 mm
Esecuzione ruote	Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico

Con schienale	sì
Norma	DIN 68877
Ø Basamento a stella	580 mm
Materiale basamento a stella	Alluminio lucidato
Portata	120 kg
Colore materiale seduta	nero
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Materiale seduta	Espanso PU
Profondità seduta	300 mm
Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Altezza schienale	190 mm
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	450 - 650 mm
Tipo di prodotto	Sgabello da banco

Accessori

Ruote(1 set = 5 pezzi)	963187
------------------------	--------