

**Garant**
**Portafrese con trascinatore frontale con fori per il lubrorefrigerante, PSC-63 ultracorto, Mandrino di Ø d1: 16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308546 16
GTIN	4045197703675
Classe articolo	31C

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.**

**Uso:**

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura trasversale.

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

Chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa n. art. 309860.

Raccordo per lubrorefrigerante e chiave a bussola n. art. 309885; 309893.

Strategia di truciolatura: HPC

Sporgenza totale Dim. A: 40 mm

Ø Esterno D: 38 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861: 16

Chiave speciale adatta n. art. 309840: 16

**Descrizione tecnica**

Chiave speciale adatta n. art. 309840	16
Sporgenza totale Dim. A	40 mm

Mandrino di $\varnothing d_1$	16 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	16
$\varnothing$ Esterno D	38 mm
$\varnothing$ Attacco $D_1$	16 mm
Adattatore	PSC-63 ultracorto
Norma attacco	ISO 26623-1
Foro per il lubrorefrigerante	Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

## Accessori

Chiave speciale Per $\varnothing$ mandrino 16 mm	309840 16
--	-----------