

## Garant

### Portafrese con trascinatori frontale con fori per il lubrorefrigerante, PSC-63 ultracorto, Mandrino di Ø d1: 27mm



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308546 27
GTIN	4045197703699
Classe articolo	31C

## Descrizione

### Esecuzione:

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

### Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura trasversale.

### Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

### Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa n. art. 309860.

Raccordo per lubrorefrigerante e chiave a bussola n. art. 309885; 309893.

Strategia di truciolatura: HPC

Sporgenza totale Dim. A: 25 mm

Ø Esterno D: 60 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861: 27

Chiave speciale adatta n. art. 309840: 27

## Descrizione tecnica

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	27
---	----

Mandrino di $\varnothing d_1$	27 mm
Sporgenza totale Dim. A	25 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	27
$\varnothing$ Esterno D	60 mm
$\varnothing$ Attacco D <sub>1</sub>	27 mm
Adattatore	PSC-63 ultracorto
Norma attacco	ISO 26623-1
Foro per il lubrorefrigerante	Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

## Accessori

Chiave speciale Per $\varnothing$ mandrino 27 mm	309840 27
--	-----------