

## Scheda tecnica

Garant GRIDLINE

**Armadio sopralzo con cassetto, ante scorrevoli in lamiera piena, 26x14G,**

**Altezza: 1000mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	940195 1000
GTIN	4062406069988
Classe articolo	9GI

### Descrizione

#### Esecuzione:

Armadio attrezzato 60x20G, con cassetti 26x14G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante scorrevoli rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Arresto nelle posizioni finali delle ante scorrevoli (aperte/chiuse). **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 8 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassetti 125 mm.

#### Fornitura:

Armadio con ripiani e cassetti inclusi.

#### Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

#### Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

### Descrizione tecnica

Altezza	1000 mm
---------	---------

## Scheda tecnica

Profondità utile cassetti	350 mm
ComfortClose	no
Superficie utile dei cassetti in G	26x14
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Posizionamento maniglia	in basso
Numero ripiani	4
Cassetti profondità utile in G	14
Larghezza utile cassetti	650 mm
Larghezza in G	60
Numero dei cassetti	2
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità in G	20
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità	500 mm
Larghezza	1500 mm
Cassetti larghezza utile in G	26
Peso	109 kg
Altezza utile	863 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile x Profondità utile in G	26x14G
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

**Prodotti correlati**

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/940195-1000>

---