

Garant**APMT 060220 FR, HU7810, Modello: ALU**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215626 ALU
GTIN	4045197707932
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:Valori indicativi per $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max.}} = 4 \text{ mm}$.

Raggio di curvatura: 2 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,1 mm

Descrizione tecnica

Modello	ALL.
Avanzamento f_z per dente	0,1 mm
Raggio di curvatura	2 mm
Codice ISO Inserto	APMT 060220 FR
Tipo	HU7810
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		