

Garant**APMT 180520 ER, HB7630, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 215252 INOX |
| GTIN | 4045197707871 |
| Classe articolo | 21A |

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p max. = 9 mm.

Raggio di curvatura: 2 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,2 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Modello | INOX |
| Avanzamento f_z per dente | 0,2 mm |
| Raggio di curvatura | 2 mm |
| Codice ISO Inserto | APMT 180520 ER |
| Tipo | HB7630 |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | 130 m/min | M |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |