

Garant
APMT 180524 ER, HB7630, Modello: INOX


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215255 INOX
GTIN	4045197707895
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:

 Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p max. = 9 mm.

Raggio di curvatura: 2,4 mm

 Avanzamento f_z per dente: 0,2 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,2 mm
Modello	INOX
Raggio di curvatura	2,4 mm
Codice ISO Inserto	APMT 180524 ER
Tipo	HB7630
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		