

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante a battente in lamiera e polycarbonato trasparente, Altezza: 1000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	940863 1000
GTIN	4062406070960
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

Armadio non attrezzato 50×20G.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	1000 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Altezza utile	845 mm
Posizionamento maniglia	in alto

Scheda tecnica

Larghezza in G	50
Larghezza	1250 mm
Profondità in G	20
Peso	78 kg
ComfortClose	no
Struttura armadio	Armadio base
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	500 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/940863-1000>