

**Pinza regolabile con rivestimento colorato, Lunghezza complessiva: 175mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 706101 175    |
| GTIN            | 4062406069629 |
| Classe articolo | 72B           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Snodo passante** (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento.

Temprata a induzione. Superfici di presa dentate sagomate, autoserranti su tubi e dadi.

Regolazione a scatto a più livelli.

Pinza con rivestimento colorato rosso, ganasce e cerniera in esecuzione lucidata.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

**Descrizione tecnica**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Apertura per esagono  | 30 mm                       |
| Lunghezza complessiva | 175 mm                      |
| Apertura per tubi     | 1.1/4 pollici               |
| Tipo di prodotto      | Giratubi e pinza regolabile |