

**Pinza regolabile con rivestimento in plastica, Lunghezza complessiva: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	706151 300
GTIN	4062406069667
Classe articolo	72B

Descrizione**Esecuzione:**

Snodo passante (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Temprata a induzione. Superfici di presa dentate sagomate, autoserranti su tubi e dadi. Regolazione a scatto a più livelli.

Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Descrizione tecnica

Apertura per esagono	48 mm
Lunghezza complessiva	300 mm
Apertura per tubi	2 pollici
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile