

Garant GRIDLINE

**Armadio per carichi pesanti con anta battente in lamiera piena, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942321 2000
GTIN	4062406072490
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x28G.

**Pareti laterali rinforzate** per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Larghezza in G	40
Posizionamento maniglia	in alto

Altezza	2000 mm
Peso	153 kg
Larghezza	1000 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
ComfortClose	no
Profondità in G	28
Numero ripiani	5
Profondità	700 mm
Altezza utile	1845 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti

## Accessori

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 2000 mm	940511 2000
Ripiano per carichi pesanti Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	942610 40
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 2000 mm	940501 2000

