

Garant GRIDLINE

**Armadio Shadow Board con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 2000/SBmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	944163 2000/SB
GTIN	4062406073497
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio Shadow Board attrezzato 40×20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Chiusura mediante maniglia di chiusura in Haptoprene® con serratura a cilindro. Comprende 5 ripiani zincati su guide verniciate.

**Per:**

Shadow Board n. art. 928220 Dim. 115, 176, 250. Il nasello di arresto delle guide permette l'utilizzo di Shadow Board di diverse profondità.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Numero ripiani	5
Altezza	2000 mm

Profondità in G	20
Peso	105 kg
Larghezza in G	40
Profondità	500 mm
Altezza utile	1845 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Larghezza	1000 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio portavaschette

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano supplementare per armadio Shadow Board Per larghezza armadio in G 40	944195 40