

Garant GRIDLINE

Armadio Shadow Board con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000/SBmm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	944161 2000/SB
GTIN	4062406073480
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio Shadow Board attrezzato 40x20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Chiusura mediante maniglia trasportabile bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Comprende 5 ripiani zincati su guide verniciate.

Per:

Shadow Board n. art. 928220 Dim. 115, 176, 250. Il nasello di arresto delle guide permette l'utilizzo di Shadow Board di diverse profondità.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Numero ripiani	5
----------------	---

Altezza	2000 mm
Larghezza in G	40
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Altezza utile	1845 mm
Larghezza	1000 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità in G	20
Peso	105 kg
Profondità	500 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio portavaschette

Accessori

Ripiano supplementare per armadio Shadow Board Per larghezza armadio in G 40	944195 40
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11