

Garant**Paio di guanti MASTER FIT, Misure guanti: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094305 8
GTIN	4062406074845
Classe articolo	01H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto multiuso anatomico con doppio rivestimento in nitrile e schiuma di nitrile con PU a base d'acqua. Materiale di supporto particolarmente confortevole con **tecnologia di lavorazione a 18 maglie** in nylon per un'eccellente sensibilità tattile. Adatto sia per gli ambienti lavorativi asciutti sia per le aree oleose, grasse e bagnate. Senza DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Serie	MASTER FIT
Misure guanti da lavoro	8
Categoria di protezione	Categoria II

Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
EN 388	4121X
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	Nitrile / PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	250 mm
Colore	blu / arancione
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso