

**Garant****Paio di guanti MASTER FIT, Misure guanti: 10****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094306 10     |
| GTIN            | 4062406074913 |
| Classe articolo | 01H           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Guanto multiuso anatomico con rivestimento in schiuma di nitrile. Materiale di supporto confortevole con tecnologia di lavorazione a 15 maglie in spandex e nylon per garantire un'ottima sensibilità tattile. Adatto sia per gli ambienti lavorativi asciutti sia per le aree leggermente oleose o grasse. Senza DMF.

**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Misure guanti da lavoro | 10              |
| Tipo di guanto          | Guanti multiuso |
| Serie                   | MASTER FIT      |
| Categoria di protezione | Categoria II    |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Abbigliamento standard             | Oeko-Tex Standard 100 |
| Caratteristiche guanti             | Privi di DMF          |
| EN 388                             | 4121X                 |
| Materiale supporto                 | Nylon / Spandex       |
| Rivestimento                       | Schiuma di nitrile    |
| Variante del rivestimento          | Palmo                 |
| Campo di applicazione              | Universale            |
| Campo di applicazione              | Precisione            |
| Lunghezza                          | 250 mm                |
| Colore                             | blu / arancione       |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G                   |
| Utilizzo                           | riutilizzabile        |
| Tipo di prodotto                   | Guanti multiuso       |