

Garant GRIDLINE

Armadio per carichi pesanti con anta battente in lamiera piena, Altezza: 1000 mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942802 1000
GTIN	4062406074692
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 30×28G. Cassetti adatti: 26×24G (ordinare separatamente).

Pareti laterali rinforzate per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 1000 mm

Larghezza: 750 mm

Profondità: 700 mm

Larghezza in G: 30

Profondità in G: 28

Altezza utile: 845 mm

Descrizione tecnica

Altezza	1000 mm
Peso	62 kg
Larghezza in G	30
Profondità in G	28
Larghezza	750 mm
Altezza utile	845 mm
Profondità	700 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti vuoto

Accessori

Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con Ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Ripiano per carichi pesanti per larghezza armadio / armadietto in G 30	942610 30
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11