

Garant**AN.U 120604, Modello: ST900**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215111 ST900
GTIN	4045197702883
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale molto robusto a 4 taglienti.

L'originale geometria dell'inserto fa sì che il foro dell'inserto non indebolisca il tagliente.

Dati d'impiego:

$a_{p\max} = 12$ mm.

$a_p = 10$ mm (valore consigliato).

Attenzione:

Non per fresatura a scanalatura piena!

Nota:

Contornatura: Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10$ mm.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,16 mm

Tipo: HB9535

Descrizione tecnica

Modello	ST900
Avanzamento f_z per dente	0,16 mm

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB9535
Tolleranza	K
Codice ISO Inserto	AN.U 120604
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura