

**Garant****AN.U 120604, Modello: UNI**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215111 UNI
GTIN	4045197703125
Classe articolo	21A

## Descrizione

**Esecuzione:**

Inserto bilaterale molto robusto a 4 taglienti.

L'originale geometria dell'inserto fa sì che il foro dell'inserto non indebolisca il tagliente.

**Dati d'impiego:**

$a_{p\max} = 12$  mm.

$a_p = 10$  mm (valore consigliato).

**Attenzione:**

Non per fresatura a scanalatura piena!

**Nota:**

Contornatura: Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10$  mm.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB925

## Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB925

Tolleranza	K
Codice ISO Insetto	AN.U 120604
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura