

Garant
Portautensili eco VARIO-LINE, destro, Altezza codolo h: 16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273870 16
GTIN	4045197702227
Classe articolo	21W

Descrizione
Per:

Cartuccia eco n. art. 273874.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.
 $L = L_1 + L_3$ (cartuccia eco).

Passaggio interno per LR: sì

Ampiezza funzionale L_4 : 21 mm

L_1 : 78 mm

L_2 : 24,5 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descrizione tecnica

Altezza altezza codolo	16 mm
L_1	78 mm
Ampiezza funzionale L_4	21 mm
L_2	24,5 mm
Vite	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Serie	Eco

Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

Accessori

Vite di bloccaggio	279910
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9