

Garant
**Portautensili per frese modulari filettate Forma cilindrica, HSK-A 63,
Filettatura M × Lunghezza L1: M8X75**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 307042 M8X75 |
| GTIN | 4045197706904 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione
Esecuzione:

Forma cilindrica.

Con foro per chip Balluff/RFID.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 301358, adattatore n. art. 301359, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890.

Nota:

Attacchi o prolunghe per frese modulari filettate in metallo duro integrale n. art. 301374 – 301379 e n. art. 301361 – 301368.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|--------|
| Lunghezza utile L ₁ | 75 mm |
| Filettatura M | M8x75 |
| Sporgenza totale Dim. A | 101 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| ∅ D ₂ | 13 mm |
| ∅ Foro D ₁ | 8,5 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Adattatore | HSK-A 63 |
| Norma attacco | DIN 69893 |
| Norma attacco | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 μm |
| Strategia di truciolatura | HSC |
| Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |