

**Garant**
**Nupjovimo peilis HSS, neutralus, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w:  
19/2,2mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273556 19/2,2 |
| GTIN             | 4062406080617 |
| Produktų klasė   | 21U           |

**Aprašymas**
**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Peilio aukštis h <sub>5</sub> | 19 mm           |
| Įpjovos plotis w              | 2,2 mm          |
| kai maksimalus ruošinio Ø     | 40 mm           |
| Bendras ilgis L               | 86 mm           |
| Ašmenys                       | HSS             |
| Paskirtis                     | neutralus       |
| Vidinis aušinimas             | ne              |
| Sistemos raktas               | taip            |
| galima atpjauti pagal ašį     | ne              |
| Produkto rūšis                | Įpjovimo peilis |

