

Garant
**Nupjovimo peilis HSS, neutralus, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w:
32/4,1 mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273556 32/4,1 |
| GTIN | 4062406080686 |
| Produktų klasė | 21U |

Aprašymas
Tinka:

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| kai maksimalus ruošinio Ø | 110 mm |
| Peilio aukštis h ₅ | 32 mm |
| Įpjovos plotis w | 4,1 mm |
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| Ašmenys | HSS |
| Paskirtis | neutralus |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Sistemos raktas | taip |
| galima atpjauti pagal ašį | ne |
| Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |

