

Garant**OFMT 050405 TN, HU7815, Tipas: ALU**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213358 ALU
GTIN	4045197707468
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio stabilumo keičiamos plokštelės pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai suformuotos ir nušlifuotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.
Tipas: ALU

Kampo spindulys: 0,5 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,18 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,18 mm
Tipas	ALU
Kampo spindulys	0,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	OFMT 050405 TN
Kietlydinys	HU7815
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1150 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	700 m/min	N
CuZn	tinka	690 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		