

**Garant****SDHT 0903 AFFN, HU7815, Tipas: ALU**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	214478 ALU
GTIN	4045197707475
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Modelis:

- Keičiamos plokštelės pritaikytos didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.
- Tikslus sukepinimas ir šlifavimas užtikrina aukščiausios kokybės paviršių.
- Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

### Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3 \text{ mm}$ .

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,19 mm

## Techninis aprašymas

Pastūma $f_z$ per dantį	0,19 mm
Tipas	ALU
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SDHT 0903 AFFN
Kietlydinys	HU7815
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	1500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1000 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	500 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		