

Garant**APMT 133520 SR, HB7510, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215331 ST1400
GTIN	4045197707956
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,25 \times D / a_p = 4 \text{ mm}$, a_p maks. = 6 mm.

Kampo spindulys: 2 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,15 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,15 mm
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	2 mm
Serija	Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 133520 SR
Kietlydinys	HB7510
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		