

Garant**Cangių įspraustinė, ypač plona, HSK-A 63 A = 160, Užspaudimo ribos: 2-6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304974 2-6
GTIN	4045197708397
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.
- Tolygi eiga.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Griebtuvas užveržiamas varžtu iš galo per patroną, nereikia jokios tvirtinimo veržlės!

Privalumai:

Ypatingai plona konstrukcija leidžia lengvai apdirbti net ir sunkiai prieinamas detales, pvz., įrankių ir šablonų gamyboje.

Paskirtis:

Įrankio su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėje pagal DIN 6499.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo varžtu ir raktu su skersine rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užmaunamas raktas Nr. 309890, **GARANT užspaudimo įvorė Nr. 309563.**

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	2 - 6 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Ø D ₂	13 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Išorinis Ø D	27 mm

Laikiklis	HSK-A 63 A = 160
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė