

Garant
Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251017 32/16
GTIN	4045197711625
Produktų klasė	21T

Aprašymas
Pastaba:

Naudojimui su KNUX 1604..R keičiama plokštele.

Techninis aprašymas

Spyruoklių rinkinys	259044 3
Varžtas spaustukui	259021 3
Spaustukas	259038 16
Pin	259049 4
Darbinės dalies ilgis L_3	22 mm
Spyruoklė	259046 3
Tinkamos keičiamos plokštelės	KNUX 1604.. R/L
Atraminė plokštelė	259031 4
Plokštelės dydis	16 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	40 mm
Laikiklio ISO kodas	A32U CKUNR/L16
Bendras ilgis L	350 mm
Užspaudimo ilgis L_2	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D_s	32 mm

Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Kaištis Tipas 4	259049 4
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Spyruoklė Tipas 3	259046 3
Spaustukas Tipas 16	259038 16
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259044 3
Varžtas spaustukui Tipas 3	259021 3
Atraminė plokštelė Tipas 4	259031 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600