

**Garant****SNMG 120412, Rūšis: HB7020**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251326 HB7020
GTIN	4045197711328
Produktų klasė	21G

## Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Drožialaužis	SG
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	1,5 - 9 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo greitis v <sub>c</sub> pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120412

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui