

**HOLEX**

## Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 100 trumpa, Kakliuko Ø d1: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	306677 16
GTIN	4045197712301
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalo anga.

#### Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

#### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	17 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16

Išorinis Ø D	38 mm
Laikiklis	HSK-A 100 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309860 16