

**HOLEX****Weldon įspraustinė, HSK-A 100 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304397 16
GTIN	4045197709233
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

**Pastaba:**

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos tiesiogiai iš gamintojo.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Išorinis Ø D	48 mm
Laikiklis	HSK-A 100 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	ISO 12164-1

Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------