

Garant
SEHT 1204 AFFN, HU7815, Tipas: ALU


Užsakymo data

Užsakymo numeris	214348 ALU
GTIN	4045197708915
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:

 Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3,5 \text{ mm}$.

 Pastūma f_z per dantį: 0,24 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,24 mm
Tipas	ALU
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SEHT 1204 AFFN
Kietlydinys	HU7815
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	725 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	350 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		