

**Garant**
**HiPer-Drill keičiama galvutė n7, HU7810, Ø D: 20,7 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231630 20,7
GTIN	4045197710352
Produktų klasė	21M

**Aprašymas**
**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Angoms iki IT9 tikslumo.

**Pastaba:**

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui  $5 \times D$ .

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Smailas kampas: 135 laipsniai

pagrindinio elemento Ø D: 20 mm

pastūma f aliuminiui trumpadrožliui: 0,42 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,42 mm/aps,
Ø D	20,7 mm
pagrindinio elemento Ø D	20 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Kietlydinys	HU7810

Ašmenys	HM
Smailas kampas	135 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui