

Garant
HiPer-Drill keičiama galvutė n7, HU7810, Ø D: 12,7 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	231630 12,7
GTIN	4045197710000
Produktų klasė	21M

Aprašymas
Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Angoms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Smailas kampas: 135 laipsniai

pagrindinio elemento Ø D: 12,5 mm

pastūma f aliuminiui trumpadrožliui: 0,27 mm/aps,

Techninis aprašymas

pagrindinio elemento Ø D	12,5 mm
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,27 mm/aps,
Ø D	12,7 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Kietlydinys	HU7810

Ašmenys	HM
Smailas kampas	135 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui