

Garant
CNMG 160608, Rūšis: HB7020


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250168 HB7020
GTIN	4045197711137
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160608 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 8 mm

Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 8 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	SM

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui