

**Garant**
**XNEU 05T6 ANEN glotniojo apdirbimo plokštelė, HB7730, Tipas: UNI**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213440 UNI
GTIN	4045197716460
Produktų klasė	21A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Plokštelė su 1 pjovimo briauna.

**Rekomendacija:**

**Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokšte (-ėmis).**

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Frezavimo galvutės ilgis 7,6 mm.

maksimalus pjovimo gylis  $a_{p \max}$ : 3 mm

Tipas: UNI

**Techninis aprašymas**

Tipas	UNI
Kietlydinys	HB7730
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$ .	3 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

