

**Dvigubas šarnyrinis įstatomas raktas, Rakto dydis: 14X15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	621405 14X15
GTIN	4045197717344
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampavimo būdu; Tiksliai toleruoti raktų pločiai; 12-briaunis. Įmontuota spaudžiamoji spyruoklė
laiko galvas nustatytoje padėtyje.

Judinamos galvutės (reguliuojamos iki 200°).

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas, glotniai nuapvalintas

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₁	14 mm
Galvutės Ø D ₂	21,6 mm
Galvutės Ø D ₁	21,6 mm
Rakto dydis ₂	15 mm
Rakto ilgis L	240 mm
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas