

SWISS TOOLS

Bazinis laikiklis, PSC, Koto \emptyset / \emptyset D – A matmuo: 40/25-90mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320407 40/25-90
GTIN	2050001772718
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Modelis:**

- **Efektyviems tekinimo darbams.**
- **Kairiniam ir dešininiam tekinimui.**

Paskirtis:

Keičiamoms pjovimo galvutėms tvirtinti.

Pastaba:

Tinkamos atsarginės galvutės Nr. 264826 – 264827.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Koto \emptyset	40 mm
\emptyset D	25 mm
Laikiklis	PSC
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas