

SWISS TOOLS

Bazinis laikiklis, PSC, Koto \emptyset / \emptyset D – A matmuo: 63/40-140mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 320407 63/40-140 |
| GTIN | 2050001772756 |
| Produktų klasė | 36D |

Aprašymas**Modelis:**

- **Efektyviems tekinimo darbams.**
- **Kairiniam ir dešininiam tekinimui.**

Paskirtis:

Keičiamoms pjovimo galvutėms tvirtinti.

Pastaba:

Tinkamos atsarginės galvutės Nr. 264826 – 264827.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 140 mm |
| Koto \emptyset | 63 mm |
| \emptyset D | 40 mm |
| Laikiklis | PSC |
| Laikiklio norma | ISO 26623-1 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas |