

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7725, Ø D: 34mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231660 34
GTIN	4045197718150
Produktų klasė	21M

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Techninis aprašymas

Ø D	34 mm
Pastūma f apdirbant GG(G)	0,5 mm/aps,
pagrindinio elemento dydžiui	34 mm
Serija	HiPer-Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Smailas kampas	135 laipsniai

Kietlydinys	HB7725
Ašmenys	HM
Pusiaus standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
Ketus (G)	tinka	100 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		