

Garant
POMX 10T5ZEER U, HB9640, Tipas: UNI

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213190 UNI
GTIN	4045197714930
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Tvirta plokštelė (storis = 5,9 mm).

Teigiama aukštų pastūmų geometrija.

Galinių briaunų ilgis: 2 mm aukštai paviršiaus kokybei.

Ekonomiška, nes yra 5 pjovimo briaunos.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 2,2 \text{ mm}$.

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max} = 4,8 \text{ mm}$

Techninis aprašymas

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	4,8 mm
Tipas	UNI
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	POMX 10T5ZEER U
Kietlydinys	HB9640

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	360 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	320 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	80 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
Oras	tinka		