



Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 12×D, Tipas: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232256 25
GTIN	4045197717818
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 25 - 35 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 300 mm

Koto Ø D_s : 32 mm

Koto ilgis L_s : 60 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX15

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	300 mm
Ø zona D_c	25 - 35 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX15
Koto Ø D_s	32 mm
Koto ilgis L_s	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	ISO 9766

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX15	232990 TX15
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600